


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1301.000

Электрошкафчики KX

Состояние: 22.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

KX 1301.000 - Электрошкафчики KX Нержавеющая сталь

Компактный корпус KX, электрошкафчик KX из нержавеющей стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков. Стандартные шарниры 180° обеспечивают удобный доступ вовнутрь корпуса.



ФУНКЦИИ

Арт. №	KX 1301.000
Описание продукта	Компактный корпус KX, электрошкафчик KX из нержавеющей стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков. Стандартные шарниры 180° обеспечивают удобный доступ вовнутрь корпуса.
Материал	Корпус: Нержавеющая сталь Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180 Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки	Монтажная панель Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66

ФУНКЦИИ

Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	Type 12

Размер	Ширина: 200 мм Высота: 300 мм Глубина: 155 мм
--------	---

Размеры монтажной панели (Ш x В)	175 мм x 275 мм
----------------------------------	-----------------

Толщина материала корпуса	1,25 мм
---------------------------	---------

Толщина материала двери	1,25 мм
-------------------------	---------

Замок	Количество замков: 1
-------	----------------------

Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
-------------------	--------------------------------------

Упаковка	1 шт.
----------	-------

Вес нетто	3.88
-----------	------

Gross weight	3.889
--------------	-------

Код ТНВЭД	84879059
-----------	----------

EAN	4028177919037
-----	---------------

E-Number Sweden	E3465169
-----------------	----------

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ETIM 8	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Одобрения

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
