


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 9672.198

## 부분 도어

상태: 2025. 8. 2 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 9672.198 - 부분 도어 TS용

도어 스토퍼를 우측 또는 좌측으로 선택할 수 있습니다.



## 특징

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주문 번호 | TS 9672.198                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 제품 설명 | 도어 또는 후면 패널 대신 TS 인클로저에 적합. 부분 도어는 원하는 대로 서로 조합할 수 있음. 상단 및 하단 끝부분에는 트림 패널에 있어야 함. 도어 경첩을 오른쪽 또는 왼쪽으로 선택 가능. 모니터링 창(높이 600 ~ 1,000mm)이 없는 도어의 경우 모니터 프레임 SZ 2305.000을 설치할 수 있음. 기본 사양으로 제공되는 매입형 이중 잠금장치는 매입형 잠금장치(버전 F)로 교체 가능 그리고 높이 600mm 이상은 간편 손잡이로 교체 가능. |
| 재료    | 강판, 2mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 표면 처리 | 텍스처 도장                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 색상    | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 특징

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| 제공 범위                    | 분리바<br>경첩<br>잠금장치 부품<br>조립 부품<br>조립 부품 |
| 치수                       | 폭: 800 mm<br>높이: 1,800 mm              |
| 적합한:                     | 폭: = 800 mm                            |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 54, 조립 완료된 인클로저의 경우                 |
| 포장 단위                    | 1 개                                    |
| 순 중량                     | 29.4                                   |
| 총 무게                     | 31                                     |
| 관세 번호                    | 94039910                               |
| EAN                      | 4028177697867                          |
| ETIM 9                   | EC002525                               |
| ECLASS 8.0               | 27182204                               |