


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1671.600

Клеммная коробка HD

Состояние: 22.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1671.600 - Клеммная коробка HD

Корпус соответствует требованиям пищевой промышленности. По периметру прилегающий без зазоров силиконовое уплотнение между корпусом и крышкой. Гигиеничный быстродействующий запор с шестигранной головкой



Функции

| | |
|-------------------|--|
| Арт. № | HD 1671.600 |
| Исполнение | Hygienic Design: корпус |
| Материал | Корпус и крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1,5 мм Монтажный уголок: листовая сталь, оцинкованная, 2,0 мм Винты крышки нержавеющая сталь Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 |
| Поверхность | Корпус и крышка: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010) |
| Комплект поставки | Корпус полностью закрытый Крышка Монтажный уголок (установленный) Уплотнение и винты запора (прилагаются) |
| Размер | Ширина спереди: 150 мм Ширина (сзади): 177 мм Высота спереди: 150 мм Высота сзади: 177 мм Глубина: 120 мм |
| ИК-код | IK08 |

Функции

| | |
|-----------------------------------|--|
| Основной материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 1,906 kg |
| Gross weight | 2,06 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 9,5 |
| Код ТНВЭД | 84879090 |
| ETIM 9 | EC002713 |
| ETIM 8 | EC002713 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Описание продукта | HD клеммная коробка, ШВГ: 150x150x120 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с крышкой и силиконовым уплотнением |

Одобрения

| | |
|-----------|--------------------|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
PCF-declaration