


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1500.000

**Клеммные коробки КХ, листовая
сталь, без фланш-панели**

Состояние: 09.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



КХ 1500.000 - Клеммные коробки КХ, листовая сталь, без фланш-панели

Компактный корпус КХ, клеммная коробка КХ, без фланш-панели обеспечивает гибкий внутренний монтаж при высокой степени защиты.



Функции

| | |
|--------------------------|---|
| Арт. № | КХ 1500.000 |
| Описание продукта | Компактный корпус КХ, клеммная коробка КХ, без фланш-панели обеспечивает гибкий внутренний монтаж при высокой степени защиты. |
| Материал | Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру |
| Поверхность | Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Корпус с крышкой Мини-поворотный замок |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |

Функции

| | |
|----------------------------------|--|
| Степень защиты IP согл. EN 60529 | IP 66 |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 12 |
| IK-код | IK08 |
| Размер | Ширина: 150 мм Высота: 150 мм Глубина: 120 мм |
| Толщина материала крышки | 1,25 мм |
| Толщина материала корпуса | 1,25 мм |
| Основной материал | Листовая сталь |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 1,423 kg |
| Gross weight | 1,435 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 25,71 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Описание продукта | КХ клеммная коробка, ШВГ: 150x150x120 мм, листовая сталь, без монтажной панели, с крышкой, без фланш-панели |

Одобрения

Одобрения

Одобрения

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Сертификаты

Степень защиты

Объяснения

Декларация производителя
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
PCF-declaration