## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4051.130 Wire Station WS 540

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



#### AS 4051.130 - Wire Station WS 540

Мобильное рабочее место для прокладки проводов, с регулировкой высоты и гибким применением на производстве. Обеспечивает эргономичную и комфортную работу по обработке проводов.

### Функции

Арт. №	AS 4051.130
Исполнение	Basic Edition
Описание продукта	Мобильное рабочее место для прокладки проводов, с регулировкой высоты и гибким применением на производстве Обеспечивает эргономичную и комфортную работу по обработке проводов.
Преимущества	Стол с электрической регулировкой для оптимальной рабочей высоты, настраивается в диапазоне 710 — 1250 мм Столешница из мультиплекса, моющаяся и устойчивая к царапинам Идеальное решение в сочетание с полуавтоматоми для резки и обжима, а также использование готовых проводов от Wire Terminal Нанесенные деления для быстрого ручного измерения Подготовлен для крепления монитора для обработки с помощью Eplan Smart Wiring Опционально расширяется полками для коробок и бухт бухт проводов, а также держателями для инструментов и мелких деталей. Гибкое применение на производстве благодаря прорезиненным роликам

© Rittal 2025

## Функции

Комплект поставки	Стол для прокладки проводов с электрической регулировкой		
	высоты		
	Кабель подключения 7 м		
	Блок розеток, 7 розеток, с выключателем		
	1 Wire Station WS 540		
	2 полки		
	1 рабочий светильник		
	2 крепежных направляющих, вертикальных		
	1 держатель боксов		
	2 адаптерных уголка 1 универсальная поверхность для хранения 1 блок розеток, 5 розеток 1 емкость для отходов 4 держателя пакета проводов, левых 4 держатель бухт проводов, левый		
		1 держатель бухт проводов, правый	
		Указание по монтажу	Крепежная направляющая, вертикальная, арт. № 4051.106, используется для комплектующих, напр. держателей боксов, магазинов и т. д.
		Входное напряжение	230 В АС, 50 Гц
		Рабочая высота	Working height (min.): 710 мм
			Working height (max.): 1.205 мм
	Height adjustable y/n	да	
Области применения	Для ручной обработки		
Упаковка	1 шт.		
Вес нетто	157		
Gross weight	218.3		
Код ТНВЭД	94032080		
EAN	4028177963665		
ETIM 8	EC002778		
ECLASS 8.0	21100208		

© Rittal 2025 3

## Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии

© Rittal 2025