

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.132 Wire Station WS 540

Состояние: 03.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.132 - Wire Station WS 540

Мобильное рабочее место для прокладки проводов, с регулировкой высоты и гибким применением на производстве. Обеспечивает эргономичную и комфортную работу по обработке проводов.



Функции

Арт. №	AS 4051.132
Исполнение	Wire Terminal Edition
Описание продукта	Мобильное рабочее место для прокладки проводов, с регулировкой высоты и гибким применением на производстве. Обеспечивает эргономичную и комфортную работу по обработке проводов.
Преимущества	<p>Стол с электрической регулировкой для оптимальной рабочей высоты, настраивается в диапазоне 710 – 1250 мм</p> <p>Столешница из мультиплекса, моющаяся и устойчивая к царапинам</p> <p>Идеальное решение в сочетании с полуавтоматами для резки и обжима, а также использование готовых проводов от Wire Terminal</p> <p>Нанесенные деления для быстрого ручного измерения</p> <p>Подготовлен для крепления монитора для обработки с помощью Eplan Smart Wiring</p> <p>Опционально расширяется полками для коробок и бухт бухт проводов, а также держателями для инструментов и мелких деталей.</p> <p>Гибкое применение на производстве благодаря прорезиненным роликам</p> <p>Поддон с органайзером для хранения инструментов</p>

Функции

Комплект поставки	Стол для прокладки проводов с электрической регулировкой высоты Кабель подключения 7 м Блок розеток, 7 розеток, с выключателем 1 Wire Station WS 540 2 полки 1 держатель устройств, левый 1 крепление монитора 1 рабочий светильник 4 крепежных направляющих, вертикальных 4 адаптерных уголка 1 держатель мини-ПК 1 держатель магазина 1 блок розеток, 5 розеток 1 емкость для отходов 1 держатель пакета проводов, левый 1 держателя пакета проводов, правых 1 держатель бухт проводов, левый 1 держатель бухт проводов, правый 1 направляющая для подачи провода, вертикальная
Указание по монтажу	Крепежная направляющая, вертикальная, арт. № 4051.106, используется для комплектующих, напр. держателей боксов, магазинов и т. д.
Входное напряжение	230 В AC, 50 Гц
Рабочая высота	Working height (min.): 710 мм Working height (max.): 1.205 мм
Height adjustable y/n	да
Области применения	Для использования в сочетании с Rittal Wire Terminal WT
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	173,8 kg
Gross weight	242,3 kg
Код ТНВЭД	84571090
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

Функции

Описание продукта

Mobile wiring workstation, height-adjustable, for flexible use in the workshop. For ergonomic, fatigue-free wire processing work. This version is equipped with integral magazine supports, component supports for the integration of length-cutting machines and a printer system for labelling. An LED work light and socket strip are also included. The smart wire infeed and wire pack holder are included with the supply. The additional monitor attachment is ideal for displaying and editing wiring lists.

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии