### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4051.132 Wire Station WS 540

Состояние: 10.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



#### AS 4051.132 - Wire Station WS 540

Мобильное рабочее место для прокладки проводов, с регулировкой высоты и гибким применением на производстве. Обеспечивает эргономичную и комфортную работу по обработке проводов.



#### Функции

Арт. №	AS 4051.132
Исполнение	Wire Terminal Edition
Описание продукта	Мобильное рабочее место для прокладки проводов, с регулировкой высоты и гибким применением на производстве Обеспечивает эргономичную и комфортную работу по обработке проводов.
Преимущества	Стол с электрической регулировкой для оптимальной рабочей высоты, настраивается в диапазоне 710 – 1250 мм Столешница из мультиплекса, моющаяся и устойчивая к царапинам Идеальное решение в сочетание с полуавтоматоми для резки и обжима, а также использование готовых проводов от Wire Terminal Нанесенные деления для быстрого ручного измерения Подготовлен для крепления монитора для обработки с помощью Eplan Smart Wiring Опционально расширяется полками для коробок и бухт бухт
	проводов, а также держателями для инструментов и мелких деталей. Гибкое применение на производстве благодаря прорезиненным роликам Поддон с органайзером для хранения инструментов

© Rittal 2025

## Функции

Комплект поставки	Стол для прокладки проводов с электрической регулировкой		
	высоты		
	Кабель подключения 7 м		
	Блок розеток, 7 розеток, с выключателем		
	1 Wire Station WS 540		
	2 полки		
	1 держатель устройств, левый		
	1 крепление монитора		
	1 рабочий светильник		
	4 крепежных направляющих, вертикальных		
	4 адаптерных уголка 1 держатель мини-ПК 1 держатель магазина 1 блок розеток, 5 розеток 1 емкость для отходов 1 держатель пакета проводов, левый 1 держателя пакета проводов, правых 1 держатель бухт проводов, правый 1 держатель бухт проводов, правый		
		1 направляющая для подачи провода, вертикальная	
		Указание по монтажу	Крепежная направляющая, вертикальная, арт. № 4051.106,
			используется для комплектующих, напр. держателей боксов,
			магазинов и т. д.
		Входное напряжение	230 В АС, 50 Гц
		Рабочая высота	Working height (min.): 710 мм
			Working height (max.): 1.205 мм
		Height adjustable y/n	да
	Области применения	Для использования в сочетании с Rittal Wire Terminal WT	
Упаковка	1 шт.		
Вес нетто	173.8		
Gross weight	242.3		
Код ТНВЭД	84571090		
EAN	4028177963641		
ETIM 8	EC002778		
ECLASS 8.0	21100208		

© Rittal 2025 3

## Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии

© Rittal 2025