

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4309.000

Монтажная перемычка

Состояние: 28.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4309.000 - Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.



Функции

Арт. №	TS 4309.000
Описание продукта	Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики	Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Длина	390 мм
Подходит для ширины двери	500 мм
VX installation options	In door width 500 mm
VX SE installation options	In door width 500 mm In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
AX installation options	In door width 500 mm, with 3-point lock system, in the lockable door In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX

Функции

AX stainless steel installation options	In enclosure width 400 mm In enclosure height/width 500 mm
Installation options, AX plastic	In door width 500 mm
Installation options for 3-part AX	In enclosure depth 573 mm
TS installation options	In door width 500 mm In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
TP installation options	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Installation options for VX base/plinth, stainless steel	In base/plinth depth 500 mm, in conjunction with M6 multi-tooth screws and M6 nuts
Подходит для	Тип корпуса: VX TS VX SE TP AX AX пластик AX wall-mounted enclosure, 3-part Ширина/глубина: 400 мм
Подходит для	VX base/plinth system, stainless steel
Упаковка	20 шт.
Вес нетто	3,78 kg
Gross weight	4,1 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Функции

Описание продукта

TS Монтажная перемычка, для TS, SE, CM, TP, AX для внутреннего монтажного уровня: для Ш/Г: 400 мм, для ширины двери: 500 мм, L: 390 мм