

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4696.000

## Монтажная перемычка

Состояние: 10.07.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4696.000 - Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.



## Функции

Арт. №	TS 4696.000
Описание продукта	Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики	Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Длина	540 мм
VX installation options	In enclosure width/depth 600 mm
VX SE installation options	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
AX installation options	In door width 600 mm, with cam lock In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
AX stainless steel installation options	In door width 600 mm, in hinged door, in conjunction with the perforated door strip
PC installation options	In enclosure width 600 mm, on the outer mounting level
WI installation options	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level

# Функции

TS installation options	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
AE installation options	In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
TP installation options	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
VX base/plinth installation options	In base/plinth width/depth 600 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with base/plinth installation bracket
Подходит для	Тип корпуса: VX TS VX SE TP PC IW AX AE To fit width/depth: 600 мм
Подходит для	Система цоколей VX
Упаковка	20 шт.
Вес нетто	5.22
Gross weight	5.54
PCF per pack (cradle-to-gate)	21,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177108158
E-Number Sweden	E3465252
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261