


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.652

## Стальная дверь, двустворчатая, с вентиляцией

Состояние: 05.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.652 - Стальная дверь, двустворчатая, с вентиляцией для VX IT

Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.



## Функции

|                     |                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №              | DK 5301.652                                                                                                                                                  |
| Описание продукта   | Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.                                                                       |
| Материал            | Листовая сталь                                                                                                                                               |
| Поверхность         | Окрашенная                                                                                                                                                   |
| Цвет                | Дверь: RAL 7035<br>Комфортная ручка VX, шарниры: RAL 9005                                                                                                    |
| Комплект поставки   | Дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр 3524 E, справа<br>3 шарнира 180°, на каждой створке двери<br>Вкл. крепежный материал |
| Указание по монтажу | Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку<br>необходим шарнир для соединения 180°                                                              |

## Функции

|                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание                           | Угол открывания двери при отдельной установке макс. 240°<br>Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 160°                                                                          |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 20                                                                                                                                                                                              |
| Подходит для                       | Тип корпуса: VX IT<br>Ширина: 800 мм<br>Высота: 2.000 мм                                                                                                                                           |
| Упаковка                           | 1 шт.                                                                                                                                                                                              |
| Вес нетто                          | 15 kg                                                                                                                                                                                              |
| Gross weight                       | 15,8 kg                                                                                                                                                                                            |
| Код ТНВЭД                          | 94039910                                                                                                                                                                                           |
| ETIM 9                             | EC000747                                                                                                                                                                                           |
| ECLASS 8.0                         | 27182204                                                                                                                                                                                           |
| Описание продукта                  | Стальная дверь, двустворчатая, с вентиляцией для VX IT, замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %. Для ширины шкафа: < 800 мм, для высоты шкафа: < 2000 мм |