


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.036

Набор щеток

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.036 - Набор щеток для кабельного канала VX IT

Вырезы в любых местах в боковой стенке, задней стенке, дверях, потолочных панелях и панелях основания можно соответствующим образом закрыть декоративным щеточным буртиком.

Функции

Арт. №	VX 5302.036
Описание продукта	Для отделения 19" монтажной плоскости по периметру и целенаправленному току холодного воздуха через компоненты.
Преимущества	Простой и быстрый монтаж без инструментов Возможность альтернативного крепления на винтах Соответствует максимальной высоте корпуса 47 U, индивидуально укорачивается
Области применения	Набор щеток предназначен для комбинации с двумя вертикальными кабельными каналами, с двух сторон, сбоку от 19" монтажного уровня. При комбинации набора щеток с кабельным каналом возможно использование в качестве альтернативы воздухопроводной панели При секционном монтаже возможна комбинация с воздуховодом и кабельным каналом
Принцип действия	Набор щеток состоит из вертикальных щеток для пространства между кабельным каналом и боковой стенкой, а также горизонтальных воздухопроводных панелей со щетками для отделения 19" в области крыши и основания
Материал	Щеточный буртик: пластик, UL 94-V0 Щетки: пластик, UL 94-HB Воздуховодные панели: листовая сталь, окрашенная
Цвет	RAL 9005

Функции

Комплект поставки	2 vertical brush strips, both sides 2 horizontal air baffle plates, top and bottom 2 horizontal brush strips, top and bottom between the first 482.6 mm (19") mounting level and the roof or gland plate 8 brush strips between the cable duct and roof/base plate Вкл. крепежный материал
Длина щетины	48 мм
Возможности монтажа	19" профильные шины standard 19" профильные шины dynamic
Указание по монтажу	Чтобы использовать кабельный канал в комбинации с набором щеток в качестве воздухопроводного элемента, проемы для ввода кабеля в кабельном канале необходимо закрыть, например, с помощью панели для ввода кабеля со щеточным буртиком
Подходит для	Ширина: = 800 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4,6 kg
Gross weight	4,8 kg
Код ТНВЭД	39259020
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Описание продукта	Набор щеток для кабельного канала VX IT, для отделения 19" монтажной плоскости по периметру и целенаправленного тока холодного воздуха через компоненты. Длина щетины: 48 мм, ширина шкафа: 800 мм