Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





PC 5366.350 Система шкафов для ПК

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



РС 5366.350 - Система шкафов для ПК

Новинка Надежное размещения всех компонентов ПК: от монитора до системного блока и клавиатуры. С максимальным удобством пользования и современным дизайном. Превосходная защита от влаги и пыли, перепадов температуры и несанкционированного доступа.







Функции

Арт. №	PC 5366.350
Исполнение	с обзорной дверью сверху, поддоном для клавиатуры и приборной полкой
Описание продукта	Надежное размещения всех компонентов ПК: от монитора до системного блока и клавиатуры. Максимальное удобство пользования и современный дизайн. Превосходная защита от влаги и пыли, перепадов температуры и несанкционированного доступа.
Материал	Корпус, дверь, задняя дверь монтажная поверхность, консоли листовая сталь Ручки, декоративные панели: пластик Панели двери: алюминий Обзорное окно: однослойное безопасное стекло
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная поверхность, консоль: порошковое покрытие
General colour	RAL 7035

© Rittal 2025

Функции

Цвет	Корпус, дверь, декоративные панели, консоли: RAL 7035 Ручка: RAL 7015
	Панель для монитора, средняя часть пульта: RAL 7015
Комплект поставки	Корпус, дверь, задняя стенка
	Панели основания
	Обзорная дверь, сверху
	Монтажная поверхность, малая
	Поддон для клавиатуры
	Приборная полка
Размер	Ширина: 600 мм
	Высота: 1.600 мм
	Глубина: 636 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12
Макс. размеры клавиатуры (ШхВхГ)	480 x 70 x 260 мм
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	97.5
Gross weight	100
PCF per pack (cradle-to-gate)	363,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN	4028177959439
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

© Rittal 2025 3

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025