


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5831.680

Отдельный системный шкаф VX SE

Состояние: 31.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5831.680 - Отдельный системный шкаф VX SE IP 66/NEMA 4

Отдельный шкаф из листовой стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Полная совместимость с линейным распределительным шкафом VX25. Повышение эффективности, так как боковые стенки не должны быть смонтированы. Высокая степень защиты IP 66/NEMA 4.



Функции

| | |
|-------------|---|
| Арт. № | SE 5831.680 |
| Материал | Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Основание: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм |
| Поверхность | Корпус, дверь и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная Основание: грунтовка и порошковое покрытие, структурное |
| Цвет | RAL 7035 |

Функции

| | |
|-----------------------------------|---|
| Комплект поставки | Корпус, сверху и по бокам закрытый Дверь(и) Навеска двери правая, меняется на левую Монтажная панель Основание, фланш-панель(и) Задняя стенка, на винтах Замок: двойная бородка 3 мм 2 монтажные шины 18 x 39 мм |
| Размер | Ширина: 800 мм Высота: 1.800 мм Глубина: 400 мм |
| Размеры монтажной панели (Ш x В) | 699 мм x 1.696 мм |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 66 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 4 |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 4 Type 12 |
| ИК-код | IK10 |
| Кол-во дверей | 1 |
| Основной материал | Листовая сталь |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 121,1 kg |
| Gross weight | 124,8 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 359,73 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |

Функции

ECLASS 8.0

27180101

Описание продукта

VX SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 800x1800x400 мм, листовая сталь, IP66 / NEMA 4, с монтажной панелью, однодверный спереди

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)

Сертификаты

Поверхность
Степень защиты

Объяснения

Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
PCF-declaration