Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






SE 5840.600 Отдельный системный шкаф VX SE

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SE 5840.600 - Отдельный системный шкаф VX SE

Free-standing sheet steel enclosure with stable enclosure body, two integral mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. System-compatible for configuration with VX25 accessories. Efficiency is enhanced, as the side panels no longer need to be fitted and large enclosure widths replace small bayed suites.







Функции

Apt. №	SE 5840.600
	02 00 10.000
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
	Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
	Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
	Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
	Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Корпус, дверь и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое
	покрытие, структурное
	Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Корпус, сверху и по бокам закрытый Дверь(и)
	Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на
	левую
	Монтажная панель
	Панели основания
	Задняя стенка, на винтах
	Замок: двойная бородка 3 мм
	2 монтажные шины 18 x 39 мм
	Задняя стенка, цельная
Размер	Ширина: 1.000 мм
	Высота: 1.800 мм
	Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	899 мм х 1.696 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Степень защиты NEMA	NEMA 12
- Туре rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 2
	Type 3
	Type 3R
	Type 12
ІК-код	IK10
Кол-во дверей	2
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	142.7
Gross weight	144.4
PCF per pack (cradle-to-gate)	548,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared
EAN	4028177959149

© Rittal 2025 3

Функции

E-Number Sweden	E3465412
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
	Степень защиты
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK
	PCF-declaration

© Rittal 2025