


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5845.600

Отдельный системный шкаф VX SE

Состояние: 22.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5845.600 - Отдельный системный шкаф VX SE

Free-standing sheet steel enclosure with stable enclosure body, two integral mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. System-compatible for configuration with VX25 accessories. Efficiency is enhanced, as the side panels no longer need to be fitted and large enclosure widths replace small bayed suites.



Функции

| | |
|-------------|--|
| Арт. № | SE 5845.600 |
| Материал | Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм |
| Поверхность | Корпус, дверь и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель и панели основания: оцинкованные |
| Цвет | RAL 7035 |

Функции

| | |
|-----------------------------------|--|
| Комплект поставки | Корпус, сверху и по бокам закрытый Дверь(и) Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую Монтажная панель Панели основания Задняя стенка, на винтах Замок: двойная бородка 3 мм 2 монтажные шины 18 x 39 мм Задняя стенка, цельная |
| Размер | Ширина: 1.200 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 600 мм |
| Размеры монтажной панели (Ш x В) | 1.099 мм x 1.896 мм |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 55 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12 |
| ИК-код | IK10 |
| Кол-во дверей | 2 |
| Основной материал | Листовая сталь |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 196,6 kg |
| Gross weight | 205,7 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 555,93 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 94032080 |

Функции

| | |
|-------------------|---|
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Описание продукта | VX SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 1200x2000x600 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, двдверный спереди |

Одобрения

| | |
|-------------|--|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
| Сертификаты | Поверхность Степень защиты |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK PCF-declaration |