


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SE 5850.500**

**Отдельный системный шкаф SE 8**

Состояние: 21.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5850.500 - Отдельный системный шкаф SE 8

## Нержавеющая сталь

Ширина шкафов от 600 до 1200 мм. Простой монтаж благодаря профилированным боковым стенкам.



## Функции

|                   |  |
|-------------------|--|
| Арт. №            | SE 5850.500  |
| Описание продукта | Отдельный системный шкаф имеет в основе платформу TS 8. Комплектующие для TS 8 можно использовать без ограничений.   |
| Материал          | Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка<br>Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка<br>Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка<br>Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм<br>Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм |
| Поверхность       | Корпус, дверь и задняя стенка: шлифовка, зерно 400<br>Панели основания: неокрашенные<br>Монтажная панель: оцинкованная   |

## Функции

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Комплект поставки                 | Корпус, сверху и по бокам закрытый<br>Дверь(и)<br>Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую<br>Задняя стенка, на винтах<br>Монтажная панель<br>Панели основания<br>Замок: двойная бородка 3 мм<br>2 монтажных шины TS 18 x 38 мм |
| Размер                            | Ширина: 600 мм<br>Высота: 1.600 мм<br>Глубина: 400 мм   |
| Размеры монтажной панели (Ш x В)  | 499 мм x 1.496 мм   |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 55   |
| Степень защиты NEMA               | NEMA 12<br>NEMA 3R  |
| IK-код                            | IK10  |
| Кол-во дверей                     | 1   |
| Указание                          | Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы.  |
| Основной материал                 | Нержавеющая сталь   |
| Упаковка                          | 1 шт.   |
| Вес нетто                         | 87 kg   |
| Gross weight                      | 88,4 kg   |
| Код THBЭД                         | 94032080  |
| ECLASS 8.0                        | 27180101  |
| Описание продукта                 | SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 600x1600x400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный спереди  |

# Одобрения

---

Одобрения

UL + C-UL (listed)

---

Обяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK