

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6315.600

Командные панели с рукоятками

Состояние: 04.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6315.600 - Командные панели с ручкоятками

Командная панель с ручками в современном дизайне, с вырезом под несущий рычаг Ø 130 мм, подходит под системы несущих рычагов CP 60 / 120 / 180, доступ для сервиса спереди или сзади, передняя панель легко демонтируется для обработки, степень защиты IP 55



Функции

Арт. №	CP 6315.600
Материал	Корпус и дверь: Листовая сталь Ручки-планки: Алюминий Передняя панель: Алюминий Заглушки: Пластик
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Ручки: анодированные Передняя панель: анодированная
Цвет	Корпус и дверь: RAL 7035 Ручки: анодированные Передняя панель: анодированная Заглушки: эквивалент RAL 7024

Функции

Комплект поставки	Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов Ø 130 мм Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой 3 мм передней панелью из алюминия Боковые ручки и заглушки Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной перфорацией TS
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 600 мм Глубина: 210 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Исполнение	спереди
Указание	Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса. Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, размечено в усиливающей пластине со смещением от центра, простое создание отверстия Системы замков для доступа спереди: замочные вкладыши 41 мм, исполнение C, предохранительный цилиндр, пластиковые и поворотные ручки, исполнение C
Основной материал	Алюминий
Указание к арт. №	подходящая монтажная панель 5050.442 с пакетом с принадлежностями 5050.507
Замок	Исполнение замка: Серповидный закрывающий элемент Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	17,2 kg
Gross weight	17,59 kg
Код THBЭД	94032080
ECLASS 8.0	27180505

Функции

Описание продукта

CP командная панель с ручками, ШВГ: 600x600x210 мм, листовая сталь, ручки из алюминия, доступ для сервиса спереди

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK