

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6536.010

Командная панель с дверью

Состояние: 05.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6536.010 - Командная панель с дверью

Нержавеющая сталь

Командная панель с дверью из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) с ручками из пластика, пригодного для пищевой промышленности. Комбинируется с системой несущих рычагов CP40, нержавеющая сталь.



Функции

| | |
|-------------------|--|
| Арт. № | CP 6536.010 |
| Исполнение | With support arm connection CP 40, stainless steel |
| Материал | Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Ручки: гигиеничный пластик, синего цвета |
| Поверхность | Шлифовка, зерно 400 |
| General colour | Нержавеющая сталь |
| Цвет | Ручки-планки: эквивалент RAL 5002 |
| Комплект поставки | Корпус полностью закрытый Вырез и усиление для системы несущих рычагов CP 40 нержавеющая сталь Замок с направляющей пластиной Дверь с уплотнительной рамой и боковыми ручками Замок: двойная бородка 3 мм |
| Размер | Ширина: 400 мм Высота: 300 мм Глубина: 150 мм |

Функции

| | |
|------------------------------------|---|
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Указание | Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса. Замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой 3 мм, заменяется на замочные вкладыши 41 мм, пластиковые и поворотные ручки, исполнение С |
| Основной материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
| Указание к арт. № | подходящая монтажная панель 5050.430 с пакетом с принадлежностями 5050.507 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 7,125 kg |
| Gross weight | 7,44 kg |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Описание продукта | CP командная панель с дверью, ШВГ: 400x300x150 мм, нержавеющая сталь, 1.4301 |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | UL |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |