


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5301.450**

**Дверь из алюминия и листовой  
стали, с вентиляцией**

Состояние: 02.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.450 - Дверь из алюминия и листовой стали, с вентиляцией для VX IT

Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.



## Функции

|                   |   |
|-------------------|---|
| Арт. №            | DK 5301.450   |
| Описание продукта | Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.  |
| Материал          | Рама: Алюминиевый прессованный профиль<br>Вентиляционная решетка: листовая сталь<br>Профиль вертикальный: алюминий, анодированный<br>Профиль горизонтальный: алюминий, окрашенный |
| Цвет              | Комфортная ручка VX, шарниры, профиль горизонтальный, вентиляционная решетка: RAL 9005<br>Профиль вертикальный: серебристый   |
| Комплект поставки | Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E<br>3 шарнира 180°, смонтированные<br>Вкл. крепежный материал                               |

## Функции

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Указание по монтажу           | Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°   |
| Указание                      | Угол открывания двери при отдельной установке макс. 240°<br>Угол открывания двери при соединении в линейку макс. 105°  |
| Подходит для                  | Тип корпуса: VX IT<br>Ширина: = 600 мм<br>Высота: = 2.200 мм   |
| Упаковка                      | 1 шт.  |
| Вес нетто                     | 9,8 kg   |
| Gross weight                  | 10,8 kg  |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 41,1 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Note on PCF category          | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared   |
| Код ТНВЭД                     | 94039910   |
| ETIM 9                        | EC000747   |
| ECLASS 8.0                    | 27182204   |
| Описание продукта             | Алюминиево-стальная дверь, с вентиляцией для VX IT, для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %. Для ширины шкафа: 600 мм, для высоты шкафа: 2200 мм |