Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 5302.051 Кабельный канал

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 5302.051 - Кабельный канал для VX IT, TX CableNet, Data Rack

Кабельный канал со съемной крышкой кабеля с шарнирами с обеих сторон.

Функции

Арт. №	DK 5302.051
Описание продукта	Кабельный канал для закрытой прокладки кабеля. В любое время удобный доступ к прокладке кабеля с помощью крышки канала на шарнирах, опционально съемной. Канал имеет возможности прокладки кабеля вовнутрь корпуса и по задней стенке канала. Прилагаемые к каналу перемычки устанавливаются на кабельные гребенки с переменной глубиной и способствуют прокладке кабеля. Альтернативно кабельный канал крепится на винтах. Для оптимизированного тока воздуха комбинируется с набором щеток VX IT.
Преимущества	Простой и быстрый монтаж без инструментов Высокая плотность монтажа благодаря целенаправленной прокладке кабеля в каждый U Соединение задняя стенка к задней стенке Кабельный канал используются как разделителительный элемент для предотвращения замыкания потока при отделении холодных коридоров Закрываемые вводы кабеля, комплектуются монтажными компонентами стандарта 1 U
Материал	Листовая сталь Пластик согласно UL 94-HB
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Кабельный канал 2 крышки 14 кабельных гребенок, 6 U 10 реек для удерживания кабеля Вкл. крепежный материал
Единиц высоты	38 U

© Rittal 2025

Функции

Указание	With symmetrical interior installation in the VX IT enclosure type,
Указанис	may not be combined with dynamic 482.6 mm (19") mounting
	angles. For asymmetrical interior installation, assembly on one side
	is supported.
Размер	Ширина: 109,5 мм
	Глубина: 314,5 мм
	Длина: 1.699 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX IT
	TE 8000
	Data Rack
	TX CableNet
	Ширина: = 800 мм
	Высота: = 1.800 мм
	= 1.900 мм
	= 2.000 MM
Подходит для ширины	800 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	7.4
Gross weight	7.98
PCF per pack (cradle-to-gate)	30,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177958579
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

© Rittal 2025 3