

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.250

Система шкафов для ПК

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.250 - Система шкафов для ПК

Новинка Надежное размещения всех компонентов ПК: от монитора до системного блока и клавиатуры. С максимальным удобством пользования и современным дизайном. Превосходная защита от влаги и пыли, перепадов температуры и несанкционированного доступа.



Функции

| | |
|-------------------|---|
| Арт. № | PC 5366.250 |
| Исполнение | с обзорной дверью сверху, пультом и приборной полкой |
| Описание продукта | Надежное размещения всех компонентов ПК: от монитора до системного блока и клавиатуры. Максимальное удобство пользования и современный дизайн. Превосходная защита от влаги и пыли, перепадов температуры и несанкционированного доступа. |
| Материал | Корпус, дверь, задняя дверь монтажная поверхность, консоли: листовая сталь Ручки, декоративные панели: пластик Панели двери: алюминий Обзорное окно: однослойное безопасное стекло |
| Поверхность | Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное |
| General colour | RAL 7035 |
| Цвет | Корпус, дверь, декоративные панели, консоли: RAL 7035 Ручка: RAL 7015 Панель для монитора, средняя часть пульта: RAL 7015 |

Функции

| | |
|------------------------------------|--|
| Комплект поставки | Корпус, дверь, задняя стенка Панели основания Обзорная дверь, сверху Консоль Приборная полка |
| Размер | Ширина: 600 мм Высота: 1.600 мм Глубина: 636 мм |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 55 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 12 |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Макс. размеры клавиатуры (ШxВxГ) | 540 x 40 x 175 мм |
| Основной материал | Листовая сталь |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 87,5 kg |
| Gross weight | 94,2 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 363,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002502 |
| ECLASS 8.0 | 27180501 |
| Описание продукта | PC шкаф для ПК, ШВГ: 600x1600x636 мм, листовая сталь, с обзорной дверью сверху, консолью, приборной полкой |

Одобрения

Одобрения

| | |
|-------------|---|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
| Сертификаты | Поверхность |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |
