
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7030.022 Процессорные блоки СМС III

Состояние: 31.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



### DK 7030.022 - Процессорные блоки СМС III

The CMC III processing unit, 482.6 mm (19") edition, is the central unit in the CMC III monitoring system. Up to 32/16 external sensors / CAN bus connection units may be connected. The units are connected to the data network via Ethernet and configured via Web/USB. Alarms are sent via an email server and units are connected to the company's network management system via SNMP.







#### Функции

DK 7030.022
Исполнение 19"
Высокая степень готовности благодаря резервированию электропитания. Снижение затрат благодаря оптимальному использованию пространства и техники подключения.
Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
Центральный блок системы контроля Rittal CMC III. Прямое подключение агрегата к сети Ethernet с поддержкой SNMP Собирает данные измерений и передает информацию системам управления по сети или SCADA-системам о превышении установленных граничных значений.
Пьезоэлемент для акустической информации Функция времени благодаря часам реального времени с NTI

© Rittal 2025 2

## Функции

Материал	Пластик
	Алюминий, анодированный
Поверхность	Спереди: гладкая
	Корпус: структурная
Цвет	Корпус: RAL 7035
	Передняя часть: RAL 9005
Комплект поставки	Процессорный блок СМС III
	Базовая система
	Встроенный дисплей
	Вкл. крепежный материал для монтажа на поверхностях
Подключения шинной системы	RJ45 CAN Bus
Выход аварийного реле	Клемма до 1,5 мм² (макс. 24 B DC/1 A)
Мобильный веб-сервер	Для Android и Windows Phone
Сетевой интерфейс	Ethernet IEEE 802.3 через 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Мбит/с РоЕ
Interface UPS	PoE (Power over Ethernet)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Сетевая камера Axis с VAPIX® версия 3
Кол-во датчиков (макс.)	16
Указание	Для повышенной безопасности незашифрованные протоколы
	деактивируются
Индикаторы-светодиоды (сзади)	Статус сети
Световые индикаторы (спереди)	Статус

© Rittal 2025 3

## Функции

Протоколы	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP c SSL HTTP HTTPS c SSL
	DHCP DNS
	SMTP
	Syslog
	LDAP
	Radius
	OPC-UA Modbus/TCP
	RS-232
Размер	Ширина: 450 мм Высота: 44 мм Глубина: 144 мм
Диапазон рабочих температур	0 °C45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	595 %
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.2
Gross weight	2.452
Код ТНВЭД	85311095
EAN	4028177980532
ETIM 9	EC002627
ETIM 8	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

© Rittal 2025 4