
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





Состояние: 14.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 7030.285 - Двери для VX IT для автоматического открывания дверей (ADO)

Обзорные двери VX IT, с вентиляционными клапанами для автоматического открывания в случае тревоги





Функции

Арт. №	VX 7030.285
Исполнение	Обзорное окно: вставное безопасное стекло, тонированное
	Пружинный демпфер для открывания клапана
	Магниты для фиксации клапанов
	Клапаны в обесточенном состоянии открыты
	Со стальной дверью
	двустворчатая, вертикально разделенная, с вентиляционнымі
	клапанами
	Рама: Листовая сталь
Описание продукта	Со встроенными вентиляционными клапанами для функции
	автоматического открывания в случае тревоги или при
	отключении питания. Обзорная дверь для системы
	автоматического открывания дверей заменяет стандартную дверь VX IT.

© Rittal 2025

Функции

Преимущества	Возможно удаленное управления с системой СМС III Высокая безопасность благодаря использованию вставного безопасного стекла, тонированного Высокая устойчивость благодаря комбинации вентиляционных клапанов с трубчатой рамой двери Вентиляционные клапана выступают в проход всего на 200 мм Не требуется адаптации системы замков Ручное открывание дверей не имеет влияния на вентиляционные клапаны Автоматическое открывание вентиляционных клапанов при отключении питания
Технические характеристики	Выступ вентиляционного клапана наружу: 200 мм (в открытом состоянии) Выступ механических частей вовнутрь: 52,5 мм Навеска двери: правая (для одностворчатых дверей меняется с правой на левую) Кабель подключения при навеске двери: 2,5 м
Принцип действия	Управление через модуль контроля дверей СМС III (DCM) Встроенные вертикальные вентиляционные клапаны автоматически открываются в случае тревоги – при выходе из строя системы охлаждения или срабатывании системы пожаротушения В зависимости от объема помещения и температуры, воздух помещения используется для резервного охлаждения, а тушащий газ может попадать непосредственно в IT-шкафы Всегда следует использовать передние и задние двери системы автоматического открывания дверей
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Дверь с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 Е
при DC	0,78 A
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.200 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20 при закрытых вентиляционных клапанах
Упаковка	1 шт.

© Rittal 2025 3

Функции

Вес нетто	48.5	
Gross weight	49.5	
Код ТНВЭД	94039910	
EAN	4028177925977	
ETIM 9	EC000747	
ECLASS 8.0	27180101	

© Rittal 2025 4