

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



IT 7030.950

Световая рейка на светодиодах

Состояние: 20.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7030.950 - Световая рейка на светодиодах для СМС

## III

Для цветовой индикации состояния внутри сетевых шкафов/шкафов для серверов. При появлении ошибки, световая рейка меняет цвет соответствующим образом.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	IT 7030.950
Описание продукта	Для цветовой индикации состояния внутри сетевых шкафов/шкафов для серверов. При появлении ошибки, световая рейка меняет цвет соответствующим образом.
Преимущества	Stand-Alone-режим с помощью прямого подключения световой рейки на светодиодах RGB к блоку питания 24 В (DC) Простой монтаж с помощью встроенного магнитного крепления
Принцип действия	Управление через СМС III Подключение через четыре релейных выхода СМС III Подключение через сигнальное реле Процессорного блока/Процессорного блока Compact со сменой цветов Прямое подключение к блоку питания СМС III Три световых рейки на светодиодах управляют тремя базовыми цветами красный, зеленый и синий. Если одновременно производится управление двумя или тремя цветами, то при этом могут включаться соответствующие вторичные цвета. Согласование по предупреждениям или тревогам производится с помощью функции задач в системе СМС III.
Материал	Алюминий Пластик

# ФУНКЦИИ

Комплект поставки	Световая рейка на светодиодах с магнитным креплением Кабель подключения 0,1 м Удлинительный кабель 2,4 м с четырьмя готовыми штекерами для блока ввода-вывода СМС III
Ballast	Полностью электронный пускорегулирующий аппарат
Возможности подключения	Электропитание через разъем Концевой выключатель двери Сквозное подключение (создание шлейфов светильников)
Лампа	Светодиоды
Класс защиты	I (с защитным заземлением)
Тип монтажа светильника	На винтах
при DC	1,1 А
Размер	Ширина: 18 мм Высота: 1.830 мм Глубина: 24,2 мм
Розетки	D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
Номинальное рабочее напряжение	24 В (DC)
Исполнение розетки	D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1
Gross weight	1.28
Код ТНВЭД	85311095
EAN	4028177951563
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241