

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6321.000

Командная панель для настольного ЖК-монитора до 24"

Состояние: 08.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6321.000 - Командная панель для настольного ЖК-монитора до 24"

Встроенное крепление VESA 75/100. Эффективная и совершенная защита для бытовых ЖК-мониторов до 24" с форматом изображения 16:9/16:10. Высокая степень защиты IP 65.

Функции

Арт. №	CP 6321.000
Исполнение	Обзорное окно со вставным безопасным стеклом
Описание продукта	Для установки бытового настольного ЖК-монитора с диагональю экрана до 24" в формате 16:9/16:10
Материал	Корпус и дверь: Листовая сталь Ручки-планки: Алюминий Заглушки: Пластик Обзорное окно: однослойное безопасное стекло Держатель ЖК-монитора: Листовая сталь
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Ручки: анодированные
Цвет	Корпус и дверь: RAL 7035 Ручки: анодированные Заглушки: эквивалент RAL 7024
Комплект поставки	Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов Ø 130 мм Обзорное окно Держатель для настольного ЖК-монитора с креплением VESA 75/100 Боковые ручки и заглушки Дверь сзади, на шарнирах справа Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм

Функции

Размер	Ширина: 650 мм Высота: 450 мм Глубина: 155 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 65
Количество замков	1
Указание	Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса. Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, размечено в усиливающей пластине со смещением от центра, простое создание отверстия Замочный вкладыш, заменяется на замочные вкладыши исполнение А, предохранительный цилиндр, пластиковые и поворотные ручки, исполнение В
Основной материал	Алюминий
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	16,468 kg
Gross weight	17,335 kg
Код ТНВЭД	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Описание продукта	Командная панель для настольного ЖК-монитора до 24", ШВГ: 650x450x155 мм, листовая сталь, ручки из алюминия

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---