

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6372.552 Панель Comfort

Состояние: 02.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6372.552 - Панель Comfort

Алюминиевый корпус, высокая теплопроводность для оптимального пассивного отвода тепла. Малый вес при высокой жесткости. Степень защиты IP 65 согл. МЭК 60 529.



Функции

| | |
|----------------|--|
| Арт. № | CP 6372.552 |
| Исполнение | Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм |
| Преимущества | Алюминиевый корпус, высокая теплопроводность для оптимального пассивного отвода тепла. Малый вес при высокой жесткости Совместимость со всеми системами стоек и несущих рычагов Rittal |
| Материал | Корпус: Алюминиевый прессованный профиль Угловые элементы: Цинковое литье под давлением Защитные уголки: Пластик |
| General colour | Анодированный |
| Цвет | Корпус: анодированный Угловые элементы: RAL 7035 Защитные уголки: эквивалент RAL 7024 |

Функции

| | |
|-------------------------------------|--|
| Комплект поставки | Корпус с вырезом для подсоединения несущего рычага Замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой 3 мм, заменяется на замочные вкладыши 41 мм, пластиковые и поворотные ручки, исполнение С Вкл. уплотнения и крепежный материал для передних панелей Задняя стенка на шарнирах, шарниры по длинной стороне корпуса |
| Размер | Ширина: 628,5 мм Высота: 608,5 мм Глубина: 170 мм |
| Монтажная глубина | 152 мм |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 65 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Подходит для ширины передней панели | 520 мм |
| Подходит для высоты передней панели | 500 мм |
| Исполнение | сзади |
| Указание | Смена положения подсоединения несущего рычага возможна поворотом корпуса |
| Основной материал | Алюминий |
| Замок | Исполнение замка: Замки Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 14,375 kg |
| Gross weight | 17,375 kg |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |

Функции

Описание продукта

CP панель Comfort, для передней панели ШВ 520x500 мм, монтажная глубина 152 мм, алюминиевый прессованный профиль, подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, задняя стенка на шарнирах с поворотными замками

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)

Объяснения

Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK