


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7827.490**

**Монтажный уголок TS**

Состояние: 24.12.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7827.490 - Монтажный уголок TS для L-образных профильных шин в TS, 482,6 мм (19")

Для обеспечения оптимального свободного пространства сбоку при прокладке кабеля, возможно крепление с выбором глубины с использованием продольных отверстий.

## Функции

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №             | DK 7827.490                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Исполнение         | Положение монтажа сбоку                                                                                                                                                                                                                                         |
| Описание продукта  | Монтажные уголки крепятся по ширине шкафа на раму корпуса. Профильная шина закрепляется на уголках сверху и снизу. При частичной комплектации шкафа, можно закрепить монтажные уголки на системных шасси TS 17 x 73 мм, на внешнем монтажном уровне рамы шкафа. |
| Преимущества       | Уголки обеспечивают оптимальное свободное боковое пространство для прокладки кабеля<br>Возможно крепление с переменной глубиной с помощью крепежных отверстий<br>Подходит для секционного 19" монтажа                                                           |
| Области применения | Для доустановки в имеющиеся шкафы TS                                                                                                                                                                                                                            |
| Материал           | Листовая сталь                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Поверхность        | Оцинкованная                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Комплект поставки  | Вкл. крепежный материал                                                                                                                                                                                                                                         |
| Подходит для       | Тип корпуса: TS<br>Ширина: 800 мм                                                                                                                                                                                                                               |
| Упаковка           | 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Вес нетто          | 3.94                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gross weight       | 4.139                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Код ТНВЭД          | 73182900                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EAN                | 4028177517769                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ETIM 9             | EC002625                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Функции

---

ECLASS 8.0

27189234