

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RM 7857.971

## Помещения безопасности

Состояние: 22.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RM 7857.971 - Помещения безопасности

Базовая или расширенная защита для центров обработки данных. Будь то новый центр обработки данных или расширение имеющегося центра обработки данных, мы являемся Вашим надежным партнером благодаря многим десятилетиям опыта.

## Функции

Арт. №	RM 7857.971
Исполнение	Помещение с базовой защитой Plus
Описание продукта	Помещение с базовой защитой - оптимальное, модульное решение "помещение в помещении" для защиты компонентов IT-инфраструктуры. Помещение высокой надежности - сертифицированная, наивысшая физическая защита для ЦОД и мест размещения IT-оборудования.
Указание	Продукция, прошедшая системные испытания, тестируется как единая конструкция. Она включает в себя конструкцию помещения и ее встраиваемые модули, такие как двери, кабельные вводы или вентиляционные люки. Покомпонентное испытание затрагивает лишь отдельные части помещения.
Коррозийные газы	Герметичность от проникновения коррозионных газов, в соответствии с EN 1634-3 (DIN 18095)
Падающие обломки	Системное испытание на стойкость к ударам, 1 удара по 200 кг с расстояния 1,5 м после 30 минут воздействия огнем
Пыленепроницаемость	IP 5x при системном испытании согласно EN 60 529, на конструкцию помещения и встраиваемые модули
ЭМС-защита	Защита от ВЧ входящего и исходящего излучения, подтверждена испытаниям аналогичных деталей Техническим Университетом г. Аахен

# Функции

Защита от пожара	Повышение температуры на 50 К при отн. влажности 85 % в течение 30 минут, без учета времени остывания F90 при системном испытании согласно предельным значениям по EN 1363 (DIN 4102), на конструкцию помещения и встраиваемые модули F120 при покомпонетном испытании согл. EN 1363 (DIN 4102), только стены F90 при покомпонетном испытании согл. EN 1363 (DIN 4102), только стены
Несанкционированный доступ	RC 3 при системном испытании согласно EN 1627/1630, на конструкцию помещения и встраиваемые модули, например двери RC 2 при системном испытании согласно EN 1627/1630, на конструкцию помещения и встраиваемые модули, например двери
Вода	Вода при тушении, IP x 6 при системном испытании согласно EN 60529, на конструкцию помещения и встраиваемые модули Отн. влажность воздуха 85 %, более 30 минут
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,009 kg
Gross weight	0,01 kg
Код ТНВЭД	73089059
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Описание продукта	RM Security room, Basic protection room plus (GSR+)