

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.190

Датчики СМС III

Состояние: 06.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.190 - Датчики СМС III

Универсальный датчик СМС III

Функции

Арт. №	DK 7030.190
Исполнение	Универсальный датчик
Описание продукта	Датчики СМС III служат для контроля физических параметров и могут быть подключены соединительным кабелем CAN-Bus RJ45 непосредственно к ПБ. Датчики подключаются друг за другом в шину.
Преимущества	Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
Области применения	Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий. Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
Принцип действия	Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока СМС III или IoT-интерфейса Датчик имеет два цифровых входа и один аналоговый вход, которые могут быть настроены в зависимости от конкретного случая применения Цифровые входы могут быть настроены для контроля 2 беспотенциальных контактов, 2 интерфейсов S0-Bus (счетчики электроэнергии) или 1 интерфейса Wiegand (внешние системы контроля доступа) Аналоговый вход может использоваться в качестве интерфейса 4 - 20 мА
Материал	Пластик Спереди: гладкая Корпус: структурная
Цвет	Передняя часть: RAL 9005 Корпус: RAL 7035

Функции

Комплект поставки	Датчик Монтажная панель Вкл. крепежный материал Универсальный датчик
Подключение к CAN-Bus	Непосредственно
Интерфейсы	2 x RJ45 CAN-Bus аналог, 4 - 20 мА 2 цифровых входа/S0-Bus/Wiegand
No. of participants per IoT interface (max.)	32
No. of participating PU compact (max.)	4
No. of participating PU (max.)	32
No. of PDU devices (max.)	16
Размер	Ширина: 110 мм Высота: 30 мм Глубина: 40 мм
Диапазон рабочих температур	0 °C...55 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	5...95 %
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,125 kg
Gross weight	0,199 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Функции

Описание продукта

DK CMC III универсальный датчик, для подключения к Процессорному блоку CMC III, через интерфейс CAN-Bus, интерфейсы; 2 x цифровых входа

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)

Объяснения

Декларация производителя
Декларация о соответствии