

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.233

Считыватель транспондера

Состояние: 11.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.233 - Считыватель транспондера для СМС III и IoT-интерфейса

Для контроля доступа через двери.

ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7030.233
Исполнение	Считыватель транспондера для Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa, (Legic Prime по запросу)
Описание продукта	Для контроля доступа через двери.
Преимущества	Возможность использования одного считывателя на несколько ручек, если они или IoT-интерфейсу соединены с одной системой СМС III или IoT-интерфейсом Высокая безопасность благодаря принципу двойного доступа
Технические характеристики	Частота: 13,56 МГц Частота RFID
Области применения	На двери VX IT Рядом с дверьми помещения
Принцип действия	Прямое подключение к блоку доступа СМС III или модулю контроля дверей СМС III Оптическая (индикаторы) и акустическая (звуковой сигнал) индикация статуса Управление правами через систему СМС III, IoT-интерфейс или RiZone Открывание двери двумя взаимосвязанными цифровыми кодами (принцип двойного доступа) Управление через СМС III: онлайн-комфортная ручка VX, система автоматического открывания дверей (вентиляционные клапана), релейные выходы для СМС III
Материал	Пластик
Цвет	RAL 9005

ФУНКЦИИ

Комплект поставки	Считыватель транспондера Кабель подключения 2,9 м Адаптер для алюминиевой обзорной двери VX IT Карта транспондера Mifare classic Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа	На двери VX IT Рядом с дверьми помещения
Transponder tags	ISO14443A - MIFARE Classic ISO14443A - MIFARE Classic EV1 ISO14443A - MIFARE DESFire EV1 ISO14443A - MIFARE DESFire EV2 ISO14443A - MIFARE Plus S, X ISO14443A - MIFARE Smart MX ISO14443A - MIFARE Ultralight ISO14443A - MIFARE Ultralight C ISO14443A - NTAG2xx ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa ISO15693 - HID iCLASS SE/SR ISO15693 - ICODE SLI ISO15693 - LEGIC Advant ISO15693 - Tag-it
Размер	Ширина: 50 мм Высота: 190 мм Глубина: 25 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.276
Gross weight	0.28
Код ТНВЭД	85311095
EAN	4028177936546
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)

Объяснения

Декларация о соответствии