Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TX 7888.616 Сетевой шкаф TX CableNet

Состояние: 18.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TX 7888.616 - Сетевой шкаф TX CableNet C обзорной дверью

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.







Функции

Арт. №	TX 7888.616
Исполнение	2nd generation
	С обзорной дверью
	С боковыми стенками
	С потолочной панелью
Преимущества	New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure
	volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan
	module
	Efficient frame concept for individual configuration
	Side panels, screw-fastened for rapid access
	482.6 mm (19") mounting angles, front and rear, adjustable in the
	depth
	Обширное предложение комплектующих для индивидуального
	внутреннего монтажа
Материал	Крыша: листовая сталь 1,5 мм
	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
	Side panel: Sheet steel, 1.2 mm

© Rittal 2025

Функции

Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка
	Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Enclosure with glazed front door and rear door Enclosure frame with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear Боковые стенки Screw-fastened roof plate with concealed, rear cable entry in a transverse direction and central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 1.200 мм Глубина: 600 мм
Единиц высоты	24 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	345 мм
Исполнение	С боковыми стенками
Rear door design	Sheet steel door, one-piece
Front door design	Glazed door, one-piece
Нагрузочная способность	5000 N
Нагрузочная способность (статическая)	500 кг
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 20
Указание	To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed. Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.

© Rittal 2025 3

Функции

Вес нетто	60
Gross weight	60.5
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177994638
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025