Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TX 7888.731 Сетевой шкаф ТХ CableNet

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




TX 7888.731 - Сетевой шкаф TX CableNet с вентилируемыми дверями

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой ІТ-шкаф с вентилируемой дверью, подготовлен для индивидуального внутреннего монтажа.







Функции

Арт. №	TX 7888.731
Исполнение	2nd generation
	may be dismantled
	с вентиляцией
	С боковыми стенками
Преимущества	Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides
	across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out
	for easy integration of a fan module.
	Efficient frame concept for individual configuration
	Side panels, screw-fastened for rapid access
	482.6 mm (19") mounting angles, variable in the width and depth,
	with possibility for asymmetrical interior installation
	Dismantling options
	Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
Материал	Крыша: листовая сталь 1,5 мм
	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
	Door: Sheet steel, 1.2 mm
	482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm
	Side panel: Sheet steel, 1.2 mm

© Rittal 2025

Функции

Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Rack with vented front door and rear door Enclosure frame, dismantlable, with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear Боковые стенки Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты	42 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	645 мм
19" крепление	may be dismantled
Исполнение	С боковыми стенками
Design doors	с вентиляцией
Rear door design	Стальная дверь, одностворчатая с вентиляцией
Front door design	Стальная дверь, одностворчатая с вентиляцией Доля площади отверстий перфорации ок. 78 %
Нагрузочная способность	5000 N
Нагрузочная способность (статическая)	500 кг
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	125
Gross weight	135
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177997592

© Rittal 2025 3

Функции

ETIM 9	EC002499	
ETIM 8	EC002499	
ECLASS 8.0	27180207	

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025