


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.738

Сетевой шкаф TX CableNet

Состояние: 13.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TX 7888.738 - Сетевой шкаф TX CableNet с вентилируемыми дверями

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с вентилируемой дверью, подготовлен для индивидуального внутреннего монтажа.



ФУНКЦИИ

Арт. №	TX 7888.738
Исполнение	2nd generation may be dismantled с вентиляцией С боковыми стенками
Преимущества	New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module Efficient frame concept for individual configuration Side panels, screw-fastened for rapid access 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear, adjustable in the depth Dismantling options Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
Материал	Крыша: листовая сталь 1,5 мм Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Door: Sheet steel, 1.2 mm 482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm Side panel: Sheet steel, 1.2 mm

ФУНКЦИИ

Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Rack with vented front door and rear door Enclosure frame, dismantlable, with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear Боковые стенки Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 800 мм
Единиц высоты	42 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	445 мм
19" крепление	may be dismantled
Исполнение	С боковыми стенками
Design doors	с вентиляцией
Rear door design	Стальная дверь, одностворчатая с вентиляцией
Front door design	Стальная дверь, одностворчатая с вентиляцией Доля площади отверстий перфорации ок. 78 %
Нагрузочная способность	5000 N
Нагрузочная способность (статическая)	500 кг
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	104.5
Gross weight	114.5
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177997547

ФУНКЦИИ

ETIM 9 EC002499

ETIM 8 EC002499

ECLASS 8.0 27180207

ОДОБРЕНИЯ

Одобрения UL + C-UL (listed)

Объяснения Декларация о соответствии