#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# TX 7888.738 Сетевой шкаф ТХ CableNet

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




# TX 7888.738 - Сетевой шкаф TX CableNet с вентилируемыми дверями

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой ІТ-шкаф с вентилируемой дверью, подготовлен для индивидуального внутреннего монтажа.







#### Функции

Арт. №	TX 7888.738
Исполнение	2nd generation
	may be dismantled
	с вентиляцией
	С боковыми стенками
Преимущества	New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure
	volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan
	module
	Efficient frame concept for individual configuration
	Side panels, screw-fastened for rapid access
	482.6 mm (19") mounting angles, front and rear, adjustable in the
	depth
	Dismantling options
	Обширное предложение комплектующих для индивидуального
	внутреннего монтажа
Материал	Крыша: листовая сталь 1,5 мм
	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
	Door: Sheet steel, 1.2 mm
	482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm
	Side panel: Sheet steel, 1.2 mm

© Rittal 2025

## Функции

Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Rack with vented front door and rear door Enclosure frame, dismantlable, with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear Боковые стенки Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 800 мм
Единиц высоты	42 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	445 мм
19" крепление	may be dismantled
Исполнение	С боковыми стенками
Design doors	с вентиляцией
Rear door design	Стальная дверь, одностворчатая с вентиляцией
Front door design	Стальная дверь, одностворчатая с вентиляцией Доля площади отверстий перфорации ок. 78 %
Нагрузочная способность	5000 N
Нагрузочная способность (статическая)	500 кг
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	104.5
Gross weight	114.5
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177997547

© Rittal 2025 3

### Функции

ETIM 9	EC002499	
ETIM 8	EC002499	
ECLASS 8.0	27180207	

# Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025