

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.838

# Сетевой шкаф TX CableNet

Состояние: 28.03.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.838 - Сетевой шкаф TX CableNet с вентилируемыми дверями

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с вентиляруемой дверью, подготовлен для индивидуального внутреннего монтажа.



## Функции

Арт. №	TX 7888.838
Исполнение	2nd generation с вентиляцией С боковыми стенками
Преимущества	New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module Efficient frame concept for individual configuration Side panels, screw-fastened for rapid access 482.6 mm (19") mounting angles, variable in the width and depth, with possibility for asymmetrical interior installation Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
Материал	Крыша: листовая сталь 1,5 мм Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Door: Sheet steel, 1.2 mm 482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm Side panel: Sheet steel, 1.2 mm

## Функции

Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Rack with vented front door and rear door Enclosure frame with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear Боковые стенки Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 800 мм
Единиц высоты	42 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	445 мм
Исполнение	С боковыми стенками
Design doors	с вентиляцией
Rear door design	Стальная дверь, одностворчатая с вентиляцией
Front door design	Стальная дверь, с вентиляцией Доля площади отверстий перфорации ок. 78 %
Нагрузочная способность	5000 N
Нагрузочная способность (статическая)	500 кг
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	105 kg
Gross weight	106 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499

## Функции

---

ECLASS 8.0	27180207
Описание продукта	TX CableNet network rack, 800x2000x800 mm, 42 U, vented, RAL 7035

---

## Одобрения

---

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

---