


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.838

Сетевой шкаф TX CableNet

Состояние: 04.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.838 - Сетевой шкаф TX CableNet с вентилируемыми дверями

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с вентиляруемой дверью, подготовлен для индивидуального внутреннего монтажа.



Функции

| | |
|--------------|---|
| Арт. № | TX 7888.838 |
| Исполнение | 2nd generation с вентиляцией С боковыми стенками |
| Преимущества | New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module Efficient frame concept for individual configuration Side panels, screw-fastened for rapid access 482.6 mm (19") mounting angles, variable in the width and depth, with possibility for asymmetrical interior installation Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа |
| Материал | Крыша: листовая сталь 1,5 мм Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Door: Sheet steel, 1.2 mm 482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm Side panel: Sheet steel, 1.2 mm |
| Поверхность | Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие |
| Цвет | RAL 7035 |

Функции

| | |
|---|--|
| Комплект поставки | Rack with vented front door and rear door Enclosure frame with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear Боковые стенки Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module. |
| Размер | Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 800 мм |
| Единиц высоты | 42 U |
| Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки) | 445 мм |
| Исполнение | С боковыми стенками |
| Design doors | с вентиляцией |
| Rear door design | Стальная дверь, одностворчатая с вентиляцией |
| Front door design | Стальная дверь, с вентиляцией Доля площади отверстий перфорации ок. 78 % |
| Нагрузочная способность | 5000 N |
| Нагрузочная способность (статическая) | 500 кг |
| Основной материал | Листовая сталь |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 105 kg |
| Gross weight | 106 kg |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Описание продукта | TX CableNet network rack, 800x2000x800 mm, 42 U, vented, RAL 7035 |

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)

Обяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK