Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7998.606

RiMatrix S

Состояние: 26.07.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7998.606 - RiMatrix S Стандартное помещение безопасности

Стандартизированный ЦОД будет размещен в специальном помещении безопасности (концепция "комната в комнате"), для обеспечения дополнительной защиты от пожара, дыма, воды и др.

Функции

Арт. №	DK 7998.606
Описание продукта	Стандартизированный ЦОД будет размещен в специальном помещении безопасности (концепция "комната в комнате"), для обеспечения дополнительной защиты от пожара, дыма, воды и др.
Материал	Элементы из термопоглощающих материалов Жесткие кассеты из листовой стали Инновационная технология соединения с запатентованной технологией профилей Использование стойких к температуре и влажности уплотнителей Использование противопожарных заслонок Возможен демонтаж и повторный монтаж
Комплект поставки	Консультация и расчет ROI Поставка и размещение в инфраструктуре заказчика Ввод в эксплуатацию и передача заказчику Документация, обучение, инструктаж Горячая линия и договоры на сервис
Глубина в свету	7 220 мм
Высота в свету	2 700 мм
Ширина в свету	2 750 мм
Контроль микроклимата (ZUCS)	90 kW + 10 kW Резервирование n+1
Низковольтное распределительное устройство	1

Функции

No. of PDU Basic	18
Serverracks (600x2000x1200mm)	8
Комбинированная сетевая стойка/стойка для серверов (800 x 2000 x 1200 мм)	1
Показатели защиты	Огнестойкость EI 90 согл. EN 1363/F 90 согл. DIN 4102 Пыле- и водонепроницаемость IP 56 согл. МЭК 60 529 Защита от несанкционированного доступа – класс взломостойкости II Базовая ЭМС-защита Герметичность от проникновения коррозийных газов, в соответствии с EN 1634-3 (DIN 18095) Испытание на удар с энергией 3000 Нм после 30 мин. воздействия пламенем с единой кривой температуры
Защита от взлома	RC 2
Design burglar protection	да
Design fire protection	EI 90 согл. EN 1363/F 90 согл. DIN 4102
Система увлажнения и осушения	опционально
Система пожаротушения помещения	опционально
Версия	Single 9
Размер	Ширина: 2.950 мм Высота: 2.800 мм Глубина: 7.420 мм
Упаковка	1 шт.
Код ТНВЭД	73089059
EAN	4028177702547
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207