


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7164.035

**Приборная полка для крепления
на раму**

Состояние: 08.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7164.035 - Приборная полка для крепления на раму for enclosure widths 600 mm, 800 mm

Для крепления рамы, для установки в шкафы без крепления 482,6 мм (19"), ширина шкафа: 600 и 800 мм, нагрузочная способность: 50 кг/100 кг.

ФУНКЦИИ

| | |
|-------------------------|---|
| Арт. № | DK 7164.035 |
| Исполнение | с перфорацией |
| Описание продукта | Для крепления на каркас, для установки в шкафы без 482,6 мм (19") крепления. |
| Преимущества | Крепежные болты или крепежные шины устанавливаются по глубине шкафа с шагом 25 мм. Предусмотрены монтажные отверстия для ручек. |
| Области применения | Для установки в шкафы без 482,6 мм (19") крепления. |
| Материал | Листовая сталь |
| Поверхность | Окрашенная |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Приборная полка, перфорированная 4 шт. крепежных болтов |
| Возможности монтажа | Жесткий монтаж: приборная полка, 50 кг с крепежными болтами на монтажных шасси Жесткий монтаж: приборная полка, 100 кг с крепежными шинами на монтажных шасси Регулировка по глубине: приборная полка с телескопическими направляющими на монтажных шасси |
| Нагрузочная способность | 50 кг поверхностная нагрузка |
| Указание по монтажу | Для внутреннего монтажного уровня дополнительно необходимы два системных шасси |
| Указание | Максимальная глубина приборных полок = глубина шкафа – 100 мм |

ФУНКЦИИ

| | |
|-------------------------------|--|
| Размер | Ширина: 471 мм Высота: 29 мм Глубина: 400 мм |
| Подходит для | Тип корпуса: VX VX IT TS IT Ширина: 600 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 2.44 |
| Gross weight | 2.56 |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 10,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 94039910 |
| EAN | 4028177165793 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |