


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8604.500

Система линейных шкафов TS 8

Состояние: 03.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8604.500 - Система линейных шкафов TS 8

Система линейных шкафов TS 8 из листовой стали благодаря симметричному профилю по ширине и глубине обеспечивает значительный выигрыш в пространстве, а также простой внутренний монтаж. При этом также гарантируется возможность соединения в линейку со всех сторон. Кроме того, встроенное автоматическое выравнивание потенциалов всех плоских деталей и трехступенчатая обработка поверхности обеспечивают оптимальную безопасность.



Функции

Арт. №	TS 8604.500
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа Дверь(и) Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую Потолочная панель Задняя стенка 4 рым-болта для транспортировки Замок: двойная бородка 3 мм Панели основания Монтажная панель 2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	499 мм x 1.896 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
IK-код	IK09
Кол-во дверей	1
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	92,72 kg
Gross weight	97,6 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Функции

Описание продукта	TS Линейный распределительный шкаф, ШВГ: 600x2000x400 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный спереди
-------------------	--

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
-----------	---

Сертификаты	Поверхность
-------------	-------------

Объяснения	Декларация производителя Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---