


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.200 Блок розеток

Состояние: 30.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.200 - Блок розеток для штекеров C14

Блоки розеток различных исполнений для крепления на каркас, в настенный распределитель DK, поперек или на 482,6 мм (19") плоскость.



Функции

Арт. №	DK 7240.200
Описание продукта	Блоки розеток в алюминиевом корпусе.
Преимущества	Практичное и универсальное крепление Гибкость снижает затраты на складирование В 482,6 мм (19") профиле предусмотрено достаточно места для прокладки кабеля питания, без изгибов между блоком розеток и профильной шиной
Материал	Алюминий, анодированный Вставки розеток: Поликарбонат
Комплект поставки	Блок розеток 2 крепежных уголка Вкл. крепежный материал
Исполнение	Без переключателей
Розетки	12 x Розетка для маломощного оборудования C13
Размер	Высота: 44 мм Глубина: 44 мм Длина: 482,6 мм
Длина кабеля подключения	2 м

Функции

Кабель подключения (тип)	H05VV-F3G1,5
Крепежный размер	452,5 мм
Допуск крепежных размеров	25 мм
Номинальное рабочее напряжение	250 V AC, 50 Hz
Номинальное напряжение	250 V AC, 50 Hz
Номинальный ток (макс.)	16 A
Тип подключения (электрического)	Наконечники жил
Возможности монтажа	Элементы с 25 мм перфорацией Настенный IT-распределитель, сзади, поперек (если позволяет ширина) Рама шкафа 482,6 мм (19") плоскость
Указание	Рекомендуется предусмотреть резерв по рабочему току во избежание ложных срабатываний от пусковых токов, в зависимости от случая применения Крепежный размер изменяется в диапазоне 25 мм, указан размер между серединами отверстий в крепежных уголках
Стандарты	EN 60320-2-2
Цвет вставки розетки	серый
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,8 kg
Gross weight	0,864 kg
Код ТНВЭД	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Описание продукта	DK блок розеток, без выключателя, МЭК 60 320: 12x C13, 250 В, 16 А, ДВГ: 482,6x44x44 мм,

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии