

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8614.680**

**СЕКЦИОННЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПАНЕЛИ**

Состояние: 31.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES > POWER DISTRIBUTION > CLIMATE CONTROL > IT INFRASTRUCTURE > SOFTWARE & SERVICES

**FRIEDHELM LOH GROUP**

**RITTAL**

# TS 8614.680 - Секционные монтажные панели для TS, VX SE

Для универсального внутреннего оборудования и дополнительных монтажных уровней.



## ФУНКЦИИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №            | TS 8614.680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Описание продукта | Для универсального внутреннего монтажа, также в сочетании с системными шасси и монтажными перемычками. Позволяют легко производить замену неисправных блоков.<br>Дополнительные уровни монтажа.                                                                                                                                            |
| Материал          | Листовая сталь, 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Поверхность       | Оцинкованная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Комплект поставки | Вкл. крепежный материал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Указание          | Секционные монтажные панели крепятся при крепежных комплектующих на внутренний уровень крепления, непосредственно к вертикальным профилям шкафа. В этом положении монтажа (как по ширине, так и по глубине) они образуют единую плоскость с системными шасси TS 17 x 73 мм и монтажными поперечинами TS для внутреннего монтажного уровня. |

## ФУНКЦИИ

|                           |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                    | Ширина: 500 мм<br>Высота: 700 мм                                                          |
| Подходит для типа корпуса | TS<br>VX SE                                                                               |
| Подходит для              | Тип корпуса: TS<br>VX SE<br>Ширина: = 600 мм<br>= 800 мм<br>Глубина: = 600 мм<br>= 800 мм |
| Упаковка                  | 1 шт.                                                                                     |
| Вес нетто                 | 8.146                                                                                     |
| Gross weight              | 8.9                                                                                       |
| Код ТНВЭД                 | 94039910                                                                                  |
| EAN                       | 4028177212381                                                                             |
| ETIM 9                    | EC000213                                                                                  |
| ECLASS 8.0                | 27409216                                                                                  |