


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8617.600**

**Секционные монтажные панели**

Состояние: 12.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.600 - Секционные монтажные панели для VX, VX SE, PC, IW

Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.

## Функции

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Арт. №                    | VX 8617.600   |
| Описание продукта         | Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.   |
| Материал                  | Листовая сталь, 2,5 мм  |
| Поверхность               | Оцинкованная  |
| Комплект поставки         | Вкл. крепежный материал   |
| Подходит для ширины двери | 1 000 мм  |
| Возможности монтажа       | Монтаж может производиться вертикально в качестве монтажной поверхности или горизонтально<br>Крепление производится непосредственно на профиле шкафа<br>При монтаже с выдвижением крепление производится с помощью системных шасси на любом монтажном уровне в шкафу<br>При многоуровневом монтаже друг за другом секционные панели могут монтироваться на шарнирном креплении, для быстрого доступа к расположенным сзади компонентам. |
| Указание                  | Для установки в VX SE, PC, IW необходима адаптерная шина VX   |
| Размер                    | Ширина: 900 мм<br>Глубина: 400 мм   |
| Подходит для типа корпуса | VX<br>VX SE<br>PC   |

## Функции

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Подходит для                  | Тип корпуса: VX<br>VX SE<br>PC<br>Ширина: = 1.000 мм<br>Глубина: = 500 мм                                      |
| Упаковка                      | 1 шт.  |
| Вес нетто                     | 8,365 kg   |
| Gross weight                  | 8,805 kg   |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 33,6 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Note on PCF category          | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД                     | 94039910   |
| ETIM 9                        | EC000213   |
| ECLASS 8.0                    | 27409216   |
| Описание продукта             | VX секционная монтажная панель, размер: 900x400 мм   |