


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.120

Сетевой шкаф TX CableNet

Состояние: 04.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.120 - Сетевой шкаф TX CableNet с вентилируемыми дверями

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с вентиляруемой дверью, подготовлен для индивидуального внутреннего монтажа.



Функции

Арт. №	TX 7888.120
Исполнение	1st generation с вентиляцией С боковыми стенками
Преимущества	New roof plate concept: When cabling, the depth is utilised in full, plus optional integration of a fan module Efficient frame concept for individual configuration Удобный доступ: простой монтаж и демонтаж боковых стенок и дверей для быстрого доступа во внутреннее пространство шкафа Установка активных и пассивных сетевых компонентов благодаря вентиляруемым дверям Сменная навеска двери Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
Материал	Крыша: листовая сталь 1,5 мм Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Door: Sheet steel, 1.2 mm 482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm

Функции

Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Rack with vented front door and rear door Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E Потолочная панель, приваренная со вводом кабеля по принципу "водопада" по бокам, с закрытым вырезом для вентиляторной панели Две 482,6 мм (19") профильные шины, спереди и сзади Стальная дверь спереди, с вентиляцией, шарниры 130° Стальная дверь сзади, с вентиляцией, одностворчатая, шарниры 130° Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E IPPC-паллета
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.200 мм
Единиц высоты	47 U
Единиц высоты	47 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	645 мм
Исполнение	С боковыми стенками
Design doors	с вентиляцией
Нагрузочная способность	5000 N
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	138,7 kg
Gross weight	146 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002499

Функции

ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Описание продукта	Сетевой шкаф TX CableNet, 800x2200x1000 мм, 47 U, с боковыми стенками, RAL 7035

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK