

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.616

Сетевой шкаф TX CableNet

Состояние: 17.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TX 7888.616 - Сетевой шкаф TX CableNet С обзорной дверью

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.



ФУНКЦИИ

Арт. №	TX 7888.616
Исполнение	2nd generation С обзорной дверью С боковыми стенками С потолочной панелью
Преимущества	New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module Efficient frame concept for individual configuration Side panels, screw-fastened for rapid access 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear, adjustable in the depth Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
Материал	Крыша: листовая сталь 1,5 мм Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Side panel: Sheet steel, 1.2 mm

ФУНКЦИИ

Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Enclosure with glazed front door and rear door Enclosure frame with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear Боковые стенки Screw-fastened roof plate with concealed, rear cable entry in a transverse direction and central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 1.200 мм Глубина: 600 мм
Единиц высоты	24 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	345 мм
Исполнение	С боковыми стенками
Rear door design	Sheet steel door, one-piece
Front door design	Glazed door, one-piece
Нагрузочная способность	5000 N
Нагрузочная способность (статическая)	500 кг
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 20
Указание	To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed. Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.

ФУНКЦИИ

Вес нетто	60 kg
Gross weight	60,5 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Описание продукта	TX CableNet, with glazed door, with roof plate, side panels, 19" mounting angles, WxHxD: 600x1200x600 mm, RAL 7035

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK