


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## ТЕ 7888.892

## Сетевой шкаф ТЕ 8000

Состояние: 03.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TE 7888.892 - Сетевой шкаф TE 8000 с вентиляцией

Система разборных IT-шкафов с изменяемой глубиной установки 482,6 мм (19") монтажных рам.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	TE 7888.892
Преимущества	<p>Нет рамного каркаса</p> <p>Оптимальный доступ к оборудованию</p> <p>Простая транспортировка благодаря разборной конструкции</p> <p>Сменная навеска двери</p>
Материал	Листовая сталь
Поверхность	<p>Монтажная рама: грунтовка</p> <p>Плоские детали: порошковое покрытие</p>
General colour	RAL 7035
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	<p>Самонесущая 482,6 мм (19") монтажная рама, спереди и сзади, с регулировкой глубины</p> <p>Стальная дверь с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации &gt; 67 %), спереди с ручкой, шарнирами 130°, предохранительным замком 3524 E</p> <p>Стальная дверь с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации &gt; 67 %), сзади с шарнирами 130°, предохранительным замком 3524 E</p> <p>Рама основания с максимальным вырезом (для закрытия модульными панелями на выбор)</p> <p>Потолочная панель, вкл. закрытый вырез для ввода кабеля и для опциональной вентиляции</p> <p>4 регулировочные ножки, M10 (прилагаются)</p> <p>4 распорки, 20 мм, для подъема потолочной панели (прилагаются)</p> <p>Комплект для соединения</p>
Размер	<p>Ширина: 800 мм</p> <p>Высота: 2.000 мм</p> <p>Глубина: 1.000 мм</p>

# Функции

Единиц высоты	42 U
Единиц высоты	42 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади	80 мм / 130 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	745 мм
Нагрузочная способность	7 000 Н
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 20
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	78
Gross weight	81
EAN	4028177801523
E-Number Sweden	E7282508
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

## Одобрения

## Объяснения

## Декларация о соответствии