

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.062

**Угловой элемент цоколя с
панелями цоколя, передними и
задними, 200 мм, нержавеющая
сталь**



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDRICH LOH GROUP



VX 8620.062 - Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 200 мм, нержавеющая сталь

Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками.

Функции

| | |
|-------------------|--|
| Арт. № | VX 8620.062 |
| Описание продукта | Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками. |
| Материал | Угловой элемент цоколя: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Панель цоколя передняя/задняя: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Угловая и соединительная заглушка: пластик |
| Поверхность | Панель: шлифовка, зерно 400 |
| Комплект поставки | 4 угловых элемента 4 угловых заглушки 1 соединительная заглушка 1 панель цоколя, передняя/задняя, 200 мм 2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм Вкл. крепежный материал |
| Указание | Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя, для дополнительной стабилизации цоколей между собой или для внутреннего монтажа цоколя Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system |

Функции

| | |
|--------------------------|---|
| Размер | Высота: 200 мм |
| Подходит для | Ширина: = 1.000 мм |
| Type rating согл. UL 50E | Типе 1 Типе 3R Типе 4 Типе 4X Типе 12 |
| Вес | 12,7 кг |
| Упаковка | 2 шт. |
| Вес нетто | 8,96 kg |
| Код ТНВЭД | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Описание продукта | VX угловой элемент цоколя с панелью цоколя, передней и задней, В: 200 мм, для Ш: 1000 мм, нержавеющей сталь, 1.4301 |

Одобрения

| | |
|-----------|------------------|
| Одобрения | UL + C-UL - FTТА |
|-----------|------------------|