Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8206.000

Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 07.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 8206.000 - Линейные распределительные шкафы VX25 Базовый шкаф

The standard in enclosure manufacturing: Enclosure frame with two front doors, rear panel, mounting plate, roof plate, divided gland plates. Perfectly suited to efficient enclosure interior installation.







Функции

VX 8206.000
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое
покрытие, структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
RAL 7035

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа	
	Дверь(и)	
	Навеска двери правая, меняется на левую	
	Потолочная панель	
	Задняя стенка	
	Панели основания Монтажная панель	
	монтажная панель 2 монтажные шины 18 х 39 мм	
	Замок: двойная бородка 3 мм	
	Замок. двоиная обродка з мім	
Размер	Ширина: 1.200 мм	
	Высота: 2.000 мм	
	Глубина: 600 мм	
Размеры монтажной панели (Ш x B)	1.099 мм х 1.896 мм	
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55	
Степень защиты NEMA	NEMA 1	
·	NEMA 12	
Type rating согл. UL 50E	Type 1	
	Type 12	
ІК-код	IK10	
Кол-во дверей	2	
Основной материал	Листовая сталь	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	175.178	
Gross weight	191	
PCF per pack (cradle-to-gate)	470,6 kg CO2 eq (Cat B)	
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared	
Код ТНВЭД	94032080	
EAN	4028177813601	
E-Number Sweden	E3465111	

© Rittal 2025 3

Функции

ETIM 9	EC000261	
ETIM 8	EC000261	
ECLASS 8.0	27180101	

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация производителя
	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK
	PCF-declaration

© Rittal 2025