


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8450.600

Система линейных шкафов TS 8

Состояние: 22.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8450.600 - Система линейных шкафов TS 8

Нержавеющая сталь

Системы линейных шкафов TS 8 из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), вкл. монтажную панель. Степень защиты IP 55.



ФУНКЦИИ

| | |
|-------------|--|
| Арт. № | TS 8450.600 |
| Материал | Каркас шкафа: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм Крыша: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм |
| Поверхность | Каркас шкафа и панели основания: гладкие Дверь, крыша, и задняя стенка: шлифовка, зерно 400 Монтажная панель: оцинкованная |

ФУНКЦИИ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Комплект поставки | Каркас шкафа Дверь(и) Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую Потолочная панель Панели основания Задняя стенка Монтажная панель 4 рым-болта для транспортировки Замок: двойная бородка 3 мм 2 монтажных шины TS 18 x 38 мм 2 монтажные перемычки по глубине шкафа |
| 2 supportstrips in depth | да |
| Кол-во дверей | 1 |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 55 |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| IK-код | IK09 |
| Указание | Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы. |
| Основной материал | Нержавеющая сталь |
| Размер | Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 600 мм |
| Размеры монтажной панели (Ш x В) | 699 мм x 1.896 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 121.1 |
| Gross weight | 128.9 |
| EAN | 4028177300798 |

ФУНКЦИИ

ECLASS 8.0

27180101

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | Bureau Veritas UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация производителя Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |