

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.430

## Кабельная шина

Состояние: 23.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.430 - Кабельная шина Угловой профиль для VX, TS, VX SE, PC, системы цоколей VX

Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе.

## Функции

|   |  |
|---|--|
| Арт. №  | VX 8619.430  |
| Описание продукта   | Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе. |
| Материал  | Сталь  |
| Поверхность   | Оцинкованная   |
| Комплект поставки   | Вкл. крепежный материал  |
| VX installation options                                   | In enclosure width 1000 mm, in the base  |
| VX SE installation options                                | In enclosure width 1000 mm, in the base  |
| AX installation options                                   | In enclosure width 1000 mm, in conjunction with the AX interior installation rail and AX base configuration rail                       |
| AX stainless steel installation options                   | In enclosure width 1000 mm   |
| VX base/plinth installation options                       | In base/plinth width/depth 1000 mm, in conjunction with holder/ spacer   |
| Installation options for VX base/ plinth, stainless steel | In base/plinth width 1000 mm, in conjunction with one M8 nut   |
| AX base/plinth installation options                       | In base/plinth width 1000 mm   |
| Подходит для  | Система цоколей AX<br>Система цоколей VX<br>VX base/plinth system, stainless steel   |
| Размер  | Длина: 954 мм  |

## Функции

|                     |  |
|---------------------|--|
| Подходит для        | Тип корпуса: VX<br>VX SE<br>AX<br>CX one-piece console<br>Ширина: = 1.000 мм |
| Подходит для ширины | 1 000 мм   |
| Упаковка            | 2 шт.  |
| Вес нетто           | 5 kg   |
| Gross weight        | 5,14 kg  |
| Код ТНВЭД           | 73269098   |
| ETIM 9              | EC000322   |
| ECLASS 8.0          | 27400604   |
| Описание продукта   | VX кабельная шина угловой профиль, для Ш: 1000 мм                            |