

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.040

# Силовой предохранительный разъединитель NH

Состояние: 04.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.040 - Силовой предохранительный разъединитель NH с электромеханическим контролем состояния (ЭМКС)

## Функции

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Арт. №                           | SV 9344.040  |
| Исполнение                       | Для монтажной панели   |
| Материал                         | Полиамид<br>Негорючесть согласно UL 94<br>Контактные поверхности: посеребренная твердая медь |
| Цвет                             | Корпус: RAL 7035<br>Крышка: RAL 7035/7001  |
| Клемма для гибких медных шин     | Clamping area width: 13 мм<br>Clamping area height: 13 мм                                    |
| for mounting plate assembly      | да   |
| Отвод проводов                   | сверху/снизу   |
| Тип подключения (электрического) | Рамная клемма  |
| Номинальный ток макс.            | 160 А  |
| Номинальное рабочее напряжение   | 690 В, 3~  |
| Для размера NH                   | 00   |
| Test specification               | МЭК/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)                                     |
| Размер                           | Ширина: 106 мм<br>Высота: 194 мм   |
| Подключение проводов             | 4 - 95 мм <sup>2</sup>   |
| Количество полюсов               | 3-пол.   |

## Функции

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Round conductor cross-section | 4 - 95 мм <sup>2</sup>   |
| Упаковка                      | 1 шт.  |
| Вес нетто                     | 1,17 kg  |
| Gross weight                  | 1,172 kg   |
| Доля меди (кг / штук)         | 0,15   |
| Код ТНВЭД                     | 85369095   |
| ETIM 9                        | EC000249   |
| ECLASS 8.0                    | 27371401   |
| Описание продукта             | SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 00, 160 А, 690 В, 3-пол., рамная клемма, с электромеханическим контролем состояния, для установки на монтажную панель |

## Одобрения

|            |   |
|------------|---|
| Одобрения  | CQC-CCC   |
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK |